

Тип :	частотомер
Предел измерений :	45...55 Гц
Класс точности :	1,5
Номинальное напряжение :	220 В
Диапазон рабочих температур :	--- °С
Относительная влажность :	--- %
Положение :	вертикальное
Размер установочного отверстия :	67х67 мм
Высота :	72 мм
Ширина :	72 мм
Глубина :	60,5 мм

