



Арт.	Наименование	В, мм	Ш, мм	Г, мм	В1, мм	Ш1, мм	В2, мм	Ш2, мм
mb66-1	ЩМПз-40.32.22 "Гранит" IP66 ЕКF PROxima	400	320	220	340	280	330	250
mb66-2	ЩМПз-50.40.22 "Гранит" IP66 ЕКF PROxima	500	400	220	440	360	430	330
mb66-3	ЩМПз-65.50.22 "Гранит" IP66 ЕКF PROxima	650	500	220	590	460	580	430
mb66-4	ЩМПз-80.60.25 "Гранит" IP66 ЕКF PROxima	800	600	250	740	560	730	530
mb66-5	ЩМПз-100.65.27 "Гранит" IP66 ЕКF PROxima	1000	650	270	940	610	930	580
mb66-6	ЩМПз-120.65.27 "Гранит" IP66 ЕКF PROxima	1200	650	270	1140	610	1130	580
mb66-7	ЩМПз-140.65.27 "Гранит" IP66 ЕКF PROxima	1400	650	270	1340	610	1330	580