




ДЛЯ РЕЛЕ RP7

Розетка S7



S7.03



S7.13

Характеристики		S7.03	
Номинальная нагрузка	Ток	A	25
	Напряжение	V	500
Диэлектрическая прочность	между катушкой и контактом	V/min	4 000
	между контактами	V/min	4 000
Максимальный момент затяжки		Nm	1.2
Сечение провода		AWG/mm ²	20-14/0,5-3,3
Температура окружающей среды		С°	-40 ~ +85
Масса		г	64

Характеристики		S7.13	
Номинальная нагрузка	Ток	A	15
	Напряжение	V	300
Диэлектрическая прочность		V/min	2 500
Температура окружающей среды		С°	-40 ~ +85
Масса		г	8.4

Аксессуары

S07.02

Металлическая клипса держатель