

Параметры	Значения
Исполнение	Напольное
Номинальный ток, А	800
Тип покрытия	Порошковое, шагрень
Цвет	RAL-7035
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP00
Угол открытия двери	130°
Климатическое исполнение	УХЛЗ
Тип применяемых аппаратов	Любой

Базовая комплектация

1. Каркас шкафа – 1 шт.
2. Дверь (с замком, петлями и карманом для документации(кроме каркаса шириной 400мм)) – 1 шт.
3. Крыша – 1 шт.
4. Задняя стенка – 1 шт.
5. Рым-гайки – 4 шт.
6. Комплект ЗИП – 1 шт. (наклейки «заземление», метизы, комплект заземления) – 1 шт.
7. Паспорт – 1 шт.


Напольные оболочки FORT до 4000 А EKF PROxima


IP31


IP54


 ГАРАНТИЯ
5
ЛЕТ

Напольные оболочки FORT до 4000 А EKF PROxima разработаны специально для использования в промышленных условиях. Они предназначены для создания систем автоматизации, контроля и управления, а также для удобной сборки силовых НКУ на токи до 4000 А. Корпус шкафа выполнен из высококачественной листовой стали, каркас и двери из стали толщиной 1,5 мм, боковые панели из стали толщиной 1 мм. Монтажная плата производится из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм и имеет П-образную окантовку для обеспечения дополнительной жесткости. Шкафы в сборе имеют два варианта возможной степени защиты: IP31 и IP54. Конструкция профиля имеет несколько ребер жесткости, что обеспечивает высокую прочность и несущую способность стоек до 1000 кг на шкаф в сборе. Широкий выбор типоразмеров и аксессуаров, возможность надежной и легкой боковой стыковки делает напольные оболочки FORT до 4000 А EKF PROxima на базе оборудования EKF универсальным решением, способным удовлетворить любые требования заказчика.



- Две степени защиты: IP31 и IP54
- Предельная несущая способность до 1000 кг на шкаф
- Сборка как на плате, так и на монтажных профилях
- В комплекте с монтажной платой идут два вертикальных профиля и монтажные аксессуары для крепления
- Универсальная перфорация профилей дает возможность реализовать любые индивидуальные схемы
- Понятный подбор комплектующих
- Быстрая и надежная стыковка шкафов
- Монтажные аксессуары и метизы входят в комплект поставки
- Возможность перенавесить дверь не только на 180 градусов, но также сзади каркаса и на боковую сторону шкафа при условии симметричности габарита
- Два вида монтажных профилей: обычные и широкие (предельная статическая нагрузка выше на 20–30%), точные данные указаны в таблицах



Размеры, мм			Корпус IP31: - каркас - дверь - крыша - перегородка цоколя - задняя стенка - 4 рым-гайки	Корпус IP54: - каркас - дверь - крыша - перегородка цоколя - задняя стенка - 4 рым-гайки	Боковые стенки IP31 (2 шт.)	Боковые стенки IP54 (2 шт.)	Монтажная плата + широкие вертикальные рейки (2 шт.)	Цоколь	
высота	ширина	глубина							
1800	600	400	FK1864	FK1864G	FB184	FB184G	FM186	FC64	
		600	FK1866	FK1866G	FB186	FB186G	FM186	FC66	
		800	FK1868	FK1868G	FB188	FB188G	FM186	FC68	
	800	400	FK1884	FK1884G	FB184	FB184G	FM188	FC84	
		600	FK1886	FK1886G	FB186	FB186G	FM188	FC86	
		800	FK1888	FK1888G	FB188	FB188G	FM188	FC88	
	1000*	400	FK18104	FK18104G	FB184	FB184G	FM1810	FC104	
		600	FK18106	FK18106G	FB186	FB186G	FM1810	FC106	
		800	FK18108	FK18108G	FB188	FB188G	FM1810	FC108	
2000	400	400	FK2044	FK2044G	FB204	FB204G	FM204	FC44	
		600	FK2046	FK2046G	FB206	FB206G	FM204	FC46	
		800	FK2048	FK2048G	FB208	FB208G	FM204	FC48	
	600	400	FK2064	FK2064G	FB204	FB204G	FM206	FC64	
		600	FK2066	FK2066G	FB206	FB206G	FM206	FC66	
		800	FK2068	FK2068G	FB208	FB208G	FM206	FC68	
	800	400	FK2084	FK2084G	FB204	FB204G	FM208	FC84	
		600	FK2086	FK2086G	FB206	FB206G	FM208	FC86	
		800	FK2088	FK2088G	FB208	FB208G	FM208	FC88	
	1000*	400	FK20104	FK20104G	FB204	FB204G	FM2010	FC104	
		600	FK20106	FK20106G	FB206	FB206G	FM2010	FC106	
		800	FK20108	FK20108G	FB208	FB208G	FM2010	FC108	
	2200	400	400	FK2244	FK2244G	FB224	FB224G	FM224	FC44
			600	FK2246	FK2246G	FB226	FB226G	FM224	FC46
			800	FK2248	FK2248G	FB228	FB228G	FM224	FC48
		600	400	FK2264	FK2264G	FB224	FB224G	FM226	FC64
			600	FK2266	FK2266G	FB226	FB226G	FM226	FC66
			800	FK2268	FK2268G	FB228	FB228G	FM226	FC68
800		400	FK2284	FK2284G	FB224	FB224G	FM228	FC84	
		600	FK2286	FK2286G	FB226	FB226G	FM228	FC86	
		800	FK2288	FK2288G	FB228	FB228G	FM228	FC88	
1000*		400	FK22104	FK22104G	FB224	FB224G	FM2210	FC104	
		600	FK22106	FK22106G	FB226	FB226G	FM2210	FC106	
		800	FK22108	FK22108G	FB228	FB228G	FM2210	FC108	

* Напольные оболочки шириной 1000 мм являются двухдверными.

Аксессуары

Изображение	Назначение	Материал	Максимальная статическая нагрузка, кг	Монтаж	Комплект поставки	Размеры шкафа, мм			Артикул
						высота	ширина	глубина	
 <p>*Габаритные размеры монтажной платы на 2 мм меньше размеров А2 и В2, указанных в таблице на стр. 582 (габаритные и установочные размеры).</p>	Установка модульного, силового и оборудования управления и контроля	Оцинкованная сталь 2,5 мм	600	По ширине шкафа на широкие вертикальные рейки	Монтажная плата, монтажные аксессуары, широкая вертикальная рейка (2 шт.)	1800	600	400	FM186
								600	FM186
								800	FM186
							800	400	FM188
								600	FM188
								800	FM188
							1000	400	FM1810
								600	FM1810
								800	FM1810
						2000	400	400	FM204
								600	FM204
								800	FM204
							600	400	FM206
								600	FM206
								800	FM206
							800	400	FM208
								600	FM208
								800	FM208
1000	400	FM2010							
	600	FM2010							
	800	FM2010							