

Технические характеристики Dremel 4250

Входная номинальная мощность	175 Вт
Напряжение	220 - 240 В
Вес	0,60 кг
Длина	23 см
Ширина	4 см
Глубина	5 см
Регулировка скорости	Полностью регулируемая скорость
Система быстрой смены насадок	EZ Twist
Звуковое давление	72,5 - 72,5 dB(A)
Звуковая мощность	83,5 - 83,5 dB(A)
Вибрация	14,1 ± 1,5 m/s ²

Размеры упаковки

Длина коробки	23 см
Высота коробки	10 см
Ширина коробки	34 см
Вес брутто	2,70 кг

Youtube Videos

Видео Youku zh-CN	https://youtu.be/StmBjllUz1w
-------------------	---