

Технические характеристики АЛЬФА-100

Параметры	Значения
Электропитание	220-230В / 50 Гц, одна фаза, 100Вт макс. (опция 36В / 50Гц)
Номинальная мощность	0-100 Вт, автоматическое регулирование
Тип паяльных наконечников	Долговечные медные наконечники с многослойным покрытием
Способ крепления паяльных наконечников	Установка наконечника в отверстие нагревателя до упора и фиксация боковым установочным винтом
Тип встроенного термодатчика нагревателя	Платиновый пленочный терморезистор
Диапазон рабочих температур	100 - 450° С
Точность поддержания температуры нагревателя	±1,5°С при спокойном воздухе
Количество ячеек памяти настроек	4
Защита от несанкционированного изменения настроек	Есть (пароль)
Габаритные размеры паяльника без кабеля питания и наконечника	Диаметр рукоятки 17±1 мм, длина 178±3мм
Габаритные размеры блока станции	180 х 135 х 125 мм
Масса паяльника без кабеля питания и наконечника	Не более 45г
Масса блока станции без кабеля питания	Не более 3кг
Условия эксплуатации	15 - 35°С при ОВ 30-80% и давлении 84-106,7кПа
Комплектность станции	Паяльник с подставкой и наконечником Ключ шестигранный для закрепления насадок Запасной установочный винт
Гарантия производителя	3 года (не распространяется на наконечники и нагреватели)