

Технические характеристики

Характеристики	МХ-5200	МХ-500
Электропитание	90-240В, 125Вт	90-240В, 70Вт
Выходная мощность	5-80Вт - автоматическое регулирование, динамическое распределение на 2 канала	5-40Вт - автоматическое регулирование
Количество каналов	2 канала, два инструмента одновременно готовы к работе	2 канала, одновременно работает только один канал
Рабочая частота	13.56 МГц	13.56 МГц
Сопротивление земля- жало	< 2 Ом	< 2 Ом
Габариты	210x130x235мм	210x121x220мм
Вес	3.35 кг	2.65 кг