



注記

- 標準接圧型コンタクト：一般向け及び多極用
- 高接圧型コンタクト：高電流用及び強振動用
- 金めっきは接触部のみとする

NOTES

- CONTACT TYPE; NORMAL PRESSURE TYPE (FOR GENERAL)
- CONTACT TYPE; HIGH PRESSURE TYPE (FOR HIGH CURRENT OR ANTI-VIBRATION)
- GOLD-PL. CONTACT AREA ONLY

	H	5	光沢錫めっき (BRIGHT TIN-PL.)	1-	-5
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)	1-	-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)	1-	-2
		3	0.76μm最小金めっき (0.76μmMIN. Au-PL.)		-3
		2	0.38μm最小金めっき (0.38μmMIN. Au-PL.)		353717-2
備考 (REMARK)	接圧表示 (ID-MARK)	めっきコード (PL. ID NO)	仕上 (FINISH)	型番 (P/N)	
接点タイプ	(CONT. TYPE)				

C	REVISED PER ECR-15-011723	Y.O	E.T	08AUG'2015	
B1	REVISED PER ECO-11-005294	RK	HMR	05APR11	
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	
				DR. 7/FEB/'97	DE. 7/FEB/'97
				CHK. 12/FEB/'97	APP. 12/FEB/'97
				Y. ISHIKAWA	Y. ISHIKAWA

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	AWG 16-14	被覆外径 (INSULATION DIA.)	3.1-3.8 mmφ	名称 (NAME)	(DYNAMIC SERIES REC. CONTACT) "3L" SIZE LOOSE PIECE ダイナミックシリーズリセブタクルコンタクト
材料 (MATERIAL)	(COPPER ALLOY) 銅合金	仕上 (FINISH)	(SEE TABLE) 表参照	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE LOC 番号 (No.)
				10μm以下: ±0.2	B J
				10μm以上 30μm以下: ±0.25	353717
				30μm以上 100μm以下: ±0.3	尺度 (SCALE) REV. SHEET
				角 度: ±3°	5-1 C 1 OF 1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[1-353717-3](#)