

Спецификация ТМЗР

кол-во	позиция	наименование	код товара
1	BQ1	3x8мм DT-38T, кварцевый резонатор 32768 Гц	25465
1	C1	1000пФ NPO 50В 5% 0603	357432782
1	C3	0.47мкФ Y5V 50В-20+80% 0603	87954344
2	C4, C5	15пФ, NPO 50В, 5%,0603	820246582
1	C6	0.022мкФ X7R 50В 10% 0603	277809991
3	C7 - C9	0.1мкФ, Y5V 50В, 20%,0603	226236018
1	DD1	SI4735-D60-GU	9000329869
2	L1, L2	LQW18ANR22G, 0.22 мкГн, 0603, 2%	720999786
2	R4, R5	0.063Вт 0603 10 кОм, 5%	65097
2	R6, R8	0.063Вт 0603 4.7 кОм, 5%	13832
2	VD1, VD2	BAV99LT1G	182864451
1		PLS-20	379650257
1		Печатная плата ТМЗР	