

**Автомобильный адаптер USB
 USB1000/Auto**

Основные параметры	
Параметр	Значение
Входное напряжение	12 – 24В DC
Потребляемый ток	<30мА (без нагрузки)
Разъем питания	Автомобильный прикуриватель
Выходное напряжение	5В ± 5%
Выходной ток	1000мА (макс)
Защита	От перегрузки по току/мощности От короткого замыкания
Условия эксплуатации	От 0 до +25°C, RH 20-90%
Условия хранения	От -20 до +60°C, RH 90-100%
Наработка на отказ	> 30000ч
Приработка	4ч, 25°C, 1А
EMC стандарт	CE

Внешний вид и размеры

