

- Плавная регулировка оборотов для различных целей при работах с деревом, металлом, пластиком и прочими материалами
- 26 насадок (34 аксессуара) для работ с разными поверхностями

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение питания: 230 В;
- Потребляемая мощность: 20 Вт;
- Число оборотов: 5000 об/мин — 18000 об/мин;
- Параметры зажимного патрона: 0.5 мм / 1.0 мм / 1.5 мм / 2.4 мм / 3.2 мм;
- Габаритные размеры минидрели (ДхШхВ), мм: 160x25x25.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ

- Микродрель: 1 шт (18 В)
- Блок питания: 1 шт (220 В/18 В)
- Насадки:
 - Отрезной круг: 5 шт
 - Цилиндр наждачный: 4 шт
 - Алмазный шлифовальный наконечник: 2 шт
 - Камень шлифовальный: 5 шт
 - Щетка фронтальная: 2 шт
 - Щетка горизонтальная: 1 шт
 - Фетровый полировальный круг: 2 шт
 - Сверло по металлу: 5 шт (0.5, 1.0, 1.5, 2.5, 3.0)
- Патрон латунный зажимной: 5 шт
- Держатель отрезных кругов: 1 шт
- Держатель полировального круга: 1 шт
- Держатель наждачных цилиндров: 1 шт