

Силовые разъемы EKF PROxima



Вилка (Розетка) XXX EKF PROxima

- X - вид
 - 0 - вилка переносная
 - 1 - розетка стационарная
 - 2 - розетка переносная (коннектор)
 - 4 - розетка скрытой установки
 - 5 - вилка стационарная
- X - величина тока, А
 - 1 - 16
 - 2 - 32
 - 3 - 63
 - 4 - 125
- X - число контактов
 - 3 - 2P + PE
 - 4 - 3P + PE
 - 5 - 3P + N + PE

Пример: Вилка 013 (Вилка переносная, 16А, 2P + PE)

IP67

IP44

EAC

16A

32A

63A

125A







Силовые штепсельные разъемы предназначены для подключения мобильного или стационарного электрооборудования к сети переменного тока частотой 50 Гц с напряжением 220 или 380 В.

Разъемы применяются для обеспечения электропитания промышленного и строительного электрооборудования и электроинструмента, передвижных магазинов и точек питания и т. п.



Корпус изделий устойчив к ударам, стойко переносит мороз, не деформируется и не разрушается



Защитные крышки предохраняют изделия от попадания влаги и пыли



Рифленая поверхность не позволяет изделию выскальзывать из рук



Специальный сальник для провода различного сечения















Штыревые контакты вилки и розеточного узла покрыты никелированным сплавом для защиты от коррозии



Фиксация провода внутри розеточного блока дополнительной скобой



Розетки

Ном. ток, А	Напряжение, В	Полюса	Вид	Степень защиты	Артикул				
					Розетки силовые стационарные наружные	Розетки силовые переносные	Розетки силовые стационарные внутренние	Розетки двухлучевые	Розетки трехлучевые
16	110	2P + PE		IP 44	-	-	-	ps-1012-4h-16-110	ps-1013-4h-16-110
	230	2P + PE			-	-	ps-112-16-220	-	-
	230	2P + PE			ps-113-16-220	ps-213-16-220	ps-413-16-220	ps-1012-16-220	ps-1013-16-220
	400	3P + PE			ps-114-16-380	ps-214-16-380	ps-414-16-380	ps-1012-214-380	ps-1013-214-16-380
	400	3P + PE + N			ps-115-16-380	ps-215-16-380	ps-415-16-380	-	-
32	230	2P + PE		IP 67	ps-123-32-220	ps-223-32-220	ps-423-32-220	-	-
	400	3P + PE			ps-124-32-380	ps-224-32-380	ps-424-32-380	-	-
	400	3P + PE + N			ps-125-32-380	ps-225-32-380	ps-425-32-380	-	-
63	230	2P + PE		IP 67	ps-133-63-220	ps-233-63-220	-	-	-
	400	3P + PE			ps-134-63-380	ps-234-63-380	-	-	-
	400	3P + PE + N			ps-135-63-380	ps-235-63-380	-	-	-
125	400	3P + PE + N			ps-145-125-380	-	-	-	

Розетки силовые переносные




Рис. 5

Модель	№ рисунка	Размеры, мм	
		A	B
213	5	130	66
223		149	90
233		245	110
214		130	76
224		150	90
234		245	110
215		139	90
225		154	100
235		245	110

Розетки силовые стационарные наружные




Рис. 6




Рис. 7

Модель	№ рисунка	Размеры, мм	
		A	B
113	6	125	68
114		132	91
115		130	76
123		142	96
124		140	86
125		150	90
133		153	105
134		266	130
135		266	130
145		7	340

Розетки силовые стационарные внутренние




Рис. 8

Модель	№ рисунка	Размеры, мм								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
413	8	63	69	48	48	38	35	50	70	6
423		78	92	58	70	40	36	86	90	6
414		75	85	60	60	50	30	60	73	6
424		80	95	60	70	95	40	70	90	6
415		75	85	60	60	70	30	68	88	6
425		80	95	60	70	40	38	75	95	6
112		50	50	34	33	28	10	34	64	3

Розетки двух- и трехлучевые

Рис. 9





Рис. 10



Модель	№ рисунка	Размеры, мм	
		A	B
1012-4h	9	180	210
1012		180	210
1012-214		190	210
1013-4h	10	220	225
1013		220	225
1013-214		225	230

Сечение и диаметр кабеля

Розетки и вилки переносные

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Диаметр кабеля, мм	
ps-013-16-220	ps-213-16-220	От 1 до 2,5	От 6
ps-014-16-380	ps-214-16-380	От 1 до 2,5	От 6
ps-015-16-380	ps-215-16-380	От 1 до 2,5	От 8
ps-023-32-220	ps-223-32-220	От 2,5 до 6	От 8
ps-024-32-380	ps-224-32-380	От 2,5 до 6	От 8
ps-025-32-380	ps-225-32-380	От 2,5 до 6	От 8
ps-033-63-220	ps-233-63-220	От 6 до 16	От 16 до 38
ps-034-63-380	ps-234-63-380	От 6 до 16	От 16 до 38
ps-035-63-380	ps-235-63-380	От 6 до 16	От 16 до 38
ps-045-125-380	-	От 16 до 50	От 30 до 50

Розетки стационарные наружные

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Диаметр кабеля, мм
ps-113-16-220	1-2,5	От 6,5
ps-114-16-380	1-2,5	От 6,5
ps-115-16-380	1-2,5	От 6,5
ps-123-32-220	2,5-6	От 6,5
ps-124-32-380	2,5-6	От 6,5
ps-125-32-380	2,5-6	От 6,5
ps-133-63-220	6-25	Сальник типа MG-40 (в комплекте)
ps-134-63-380	6-25	
ps-135-63-380	6-25	Сальник типа MG-63 (в комплекте)
ps-145-125-380	25-70	

Розетки стационарные внутренние

Артикул	Сечение жилы, мм ²
ps-413-16-220	1-2,5
ps-414-16-380	1-2,5
ps-415-16-380	1-2,5
ps-423-32-220	2,5-6
ps-424-32-380	2,5-6
ps-425-32-380	2,5-6

Вилки стационарные внутренние

Артикул	Сечение жилы, мм ²	Диаметр кабеля, мм
ps-513-16-220	1-2,5	От 6,5
ps-514-16-380	1-2,5	От 6,5
ps-515-16-380	1-2,5	От 6,5
ps-523-32-220	2,5-6	От 6,5
ps-524-32-380	2,5-6	От 6,5
ps-525-32-380	2,5-6	От 6,5