


断面 B-B



断面 C-C

注. 1. 製品規格番号 108-5005
△ はら状端子切断位置

170015-5	—	燐青銅 0.25t	錫めっき	
170015-2	170042-2	黄銅 0.25t	錫めっき	170014-□
170015-1	170042-1	黄銅 0.25t	—	
連鎖状端子型番	ばら状端子型番	材 料	仕 上	嵌合相手端子型番

単位: 紙 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

材料 (MATERIAL)		表参照		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
仕上 (FINISH)		表参照		TE Connectivity ファステン・ファストン オートマッチング	
絶縁電線断面積 (WIRE RANGE)		0.5 ~ 1.42 mm ² (AWG #20~16)			
被覆外径 (INSULATION DIA.)		2.0 ~ 3.0 mm (— IN)		分類 (CLASS)	ファステン・ファストン
一般公差 (TOLERANCE)		±0.4 (±0.0157)		型式 (TYPE)	オートマッチング
EXCEPT AS NOTED		±1°		尺度 (SCALE)	4-1
名称 (NAME)		"110" シリーズ ファステン ファストン リセブタクル		LOC	JA
REV.		N1		SIZE	C-170015
番号 (NO)		C-170015		REV.	N1

PRINT DIST	4	N1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	05APR 11
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE		
DR.	Y. Tonegawa 12/26/76	DE	Y. Matsusaka 12/17/76			
CHK.	M. Yoshida 12/27/76	APP.	Y. Sato 12/19/76			