

ПАСПОРТ

Провода Retro Electro марки RE

1. Назначение

1.1. Описание

Провод марки RE с медными гибкими многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с внешней декоративной защитной оплеткой из синтетических или натуральных нитей по каждой жиле, не распространяющие горение при одиночной прокладке.

1.2. Преимущественная область применения

Для прокладки в осветительных сетях, монтажа и присоединения приборов бытового назначения а также открыто по поверхности стен и потолков и в других конструкциях, для монтажа электрических цепей на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно.

2. Конструкция

Провод RE состоит из изолированных медных токопроводящих жил во внешней декоративной защитной оплетке из синтетических нитей или натуральных нитей. Изоляция токопроводящих жил провода имеет отличительную расцветку.

Номинальные сечения токопроводящих жил проводов: 1,5; 2,5. Число жил в проводе: 2-3.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Напряжение питания	до 450 В ~ / 50 Гц
Длительная температура нагрева жил	не более 70 °С
Температура окружающей среды при эксплуатации	-50 ... 65 °С
Относительная влажность воздуха, верхнее значение (при t +35 °С)	98 %
Минимальный радиус изгиба кабеля при монтаже	5 наружных диаметров

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям технических условий при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.