

# Стрелочный мультиметр YX-360TReb

## Описание



- Пределы постоянного напряжения: 100мВ/500мВ/2,5В/10/50/250/1000В, погрешность  $\pm 3\%$
- Пределы переменного напряжения: 10В/50/250/1000В, базовая погрешность  $\pm 4\%$
- Пределы постоянного тока: 50мкА/2,5мА/25мА/0,25А, погрешность  $\pm 3\%$
- Пределы сопротивления:  $\times 1/\times 10/\times 100/\times 1\text{k}/10\text{k}\Omega$ , погрешность  $\pm 3\%$
- Измерение уровня сигнала в дБ: -10дБ ... +62дБ Тест hFE транзисторов: 1 ... 1000
- Звуковая прозвонка Входной импеданс: 9 кОм/В для перемен., и 20 кОм/В для пост. напряжения
- Предохранитель: 0,25А/250В Питание: батареи 2 шт.  $\times 1,5$  В тип АА и 1 шт.  $\times 9$ В тип 6F22
- Комплект поставки: прибор, батареи, измерительные щупы, инструкция по эксплуатации
- Размеры: 150 x 100 x 36 мм
- Масса: 280 г
- Масса с упаковкой: 350 г