







АО  
Показано с открытой крышкой

Посадочное место,  
вид сверху



- 1 \* Размеры для справок
- 2 Максимальный ток на контакт: 2А
- 3 Сопротивление контакта: 80 мОм тах.
- 4 Электрическая прочность: 100 В АС в течении одной минуты.
- 5 Пропускная способность: 6,1 ГГц@-2дБ
- 6 Температура эксплуатации: -40 °С до + 155 °С.
- 7 Жизненный цикл 50000 установок.
- 8 Материал контактов - ВеСи. Покрытие контактов - Au - Ni.

Перв. примен. АГЛД.685119.532  
Справ. N  
Взам. инв. N Инв. N дубл. Погр. и дата  
Инв. N подл. Погр. и дата

					АГЛД.685119.532ГЧ				
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Устройство контактирующее ICS-BGA208-1700-1700-100-2 Габаритный чертеж		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.									2:1
Пров.							Лист	Листов 1	
Т. контр.									
Н. контр.									
Утв.									