


## Pogo Pin DIP (CPP)



[www.sdb-element.com](http://www.sdb-element.com)

[info@sdb-element.com](mailto:info@sdb-element.com)

тел: +7(916) 700-70-40

тел: +7(929) 575-58-72

Номенклатурный номер	Наименование изделия	Кол-во пинов	L - длина
CPP092P	CPP092P Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9 мм длиной 7 мм 2 PIN	2	5,3 ± 0,1
CPP093P	CPP093P Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9 мм длиной 7 мм 3 PIN	3	7,6 ± 0,1
CPP094P	CPP094P Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9 мм длиной 7 мм 4 PIN	4	10,2 ± 0,1
CPP095P	CPP095P Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9 мм длиной 7 мм 5 PIN	5	12,8 ± 0,1
CPP096P	CPP096P Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9 мм длиной 7 мм 6 PIN	6	15,1 ± 0,1
CPP097P	CPP097P Подпружиненный контакт (pogo-pin) диаметром иглы 0,9 мм длиной 7 мм 7 PIN	7	17,8 ± 0,1

\*Размеры указаны для справок.