



| | Teil / Part | Material / material | Durchmesser / diameter |
|---|-------------------------------|--|------------------------|
| A | Mantel / jacket | PVC (schwarz / black) | 2.6 mm |
| B | Dielektrikum / dielectric | PVC (rot, weiß, gelb / red, white, yellow) | 3x 0.9 mm |
| C | Innenleiter / Inner conductor | Cu | 4x 7/0.12 mm |

| Artikel-Nr. / Article No. | Beschreibung / Description | Länge / Length (L) | Farbe / color |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| 24826 | AVK 182-0100 mini(3,5 M/3,5 M) | 1.0 m | schwarz / black |
| 63824 | AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini | 0.5 m | |
| 63826 | AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini | 1.0 m | |
| 63828 | AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini | 1.5 m | |
| 63830 | AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini | 2.0 m | |
| 63832 | AVK 3,5mm M/3,5mm M 4pol. mini | 3.0 m | |
| 72214 | AVK 3,5mm M/3,5mm M mini | 1.5 m | |



Audio Verbindungskabel AUX

- zur Verbindung von Geräten mit Kopfhörerbuchse an Stereoanlagen, Verstärker oder Lautsprecher mit 3,5 mm AUX / Klinke Eingang

- Anschlüsse: Klinkenstecker, 2x 3.5 mm, 4-polig, stereo
- Kontakte: vergoldet
- AWG: 28
- Isolationswiderstand: $\geq 10 \text{ Ohm}$, 500 V --- max.
- Durchschlagsfestigkeit: 2 kV, 50 Hz, 2 s
- Konformität: REACh, RoHS

AUX audio connector cable

- for connecting devices with a headphone jack to stereo systems, amplifiers or speakers with a 3.5 mm AUX/RCA input

- Connectors: jack plug, 2x 3.5 mm, 4-pin, stereo
- Contacts: gold-plated
- AWG: 28
- Insulation resistance: $\geq 10 \text{ Ohm}$, 500 V --- max.
- Dielectric strength: 2 kV, 50 Hz, 2 s
- Conformity: REACh, RoHS

Änderungen

| Datum | Name | gez.: | Datum | Name |
|--|------|-------|------------|------|
| | | | 23.07.2020 | aw |
| | | | 23.07.2020 | ss |
| | | Norm: | | |
| Änderungen vorbehalten / Subject to change | | | | |

Bezeichnung
AVK 182-XXXX mini
(3,5 M/3,5 M)



Blatt
1/1

Zeichnungs-Nr.:

von