

Fiche de Données Produit Product Data Sheet

28 rue Fernand Pelloutier
92582 Clichy Cedex – France
Tel : 01 47 15 54 54 – Fax : 01 42 70 16 67

DIM002 – 180721 - DIMMER A MAIN LED 230V 4-25W NR

Caractéristiques Electriques/ Electrical Characteristics

Tension (V)	100-240V
POUR LED 4-25W + LAMPE 10-150W	FOR LED 4-25W + LAMP 10-150W
Watts (W)	150W

Données Commerciales/ Commercial data

Code ORBITEC/ ORBITEC Code	180721
Référence ORBITEC/ ORBITEC reference	DIM 002
Désignation ORBITEC/ ORBITEC description	DIMMER A MAIN LED 230V 4-25W NR

Données de Fabrication/ Manufacturing Data

Marque/ Brand	
---------------	--

Réglementation/ Standards

Conformité RoHS/ RoHS Compliance	Oui/yes
Conformité REACH/ REACH Compliance	
Eco-contribution (DEEE)	Non/no

Caractéristiques Générales/General Characteristics

VARIATEUR A MAIN POUR LAMPES A LED OU A FILAMENT	HAND UNIVERSAL PUSH BUTTON DIMMER FOR LED OR FILAMENT LAMP FOR LED & LAMPS
Technologie/Technology	FOR LED & LAMPS
MARCHE/ARRET : impulsion rapide	ON/OFF : quick pressure
VARIATION par pression continue sur le bouton	DIMMING by continuous pressure
Couleur/ Color	noir/black

Caractéristiques Dimensionnelles/ Dimensions

Longueur/ Length (mm)	97 mm
Largeur/ Width (mm)	31 mm
Hauteur/ Height (mm)	29 mm
Poids/ Weight	43.72g

Données Logistiques/ Logistic data

Unité Consommateur/ Consumer Unit	1pc
Conditionnement/ Pack quantity	10pcs

