


Кабельные силиконовые вводы «CSI»



www.sdb-element.com

info@sdb-element.com

тел: +7(916) 700-70-40

тел: +7(929) 575-58-72

Номер	Установочный диаметр «А», мм	Внутренний диаметр «Е», мм	Внешний диаметр «В», мм	Высота «С», мм	Верхняя толщина «D», мм
CSI-4,5-B	4,5	2	8,5	3	2
CSI-5-B	5	2,5	9	3	2
CSI-5,5-B	5,5	3	9,5	3	2
CSI-6-B	6	3,5	10	4	2
CSI-6,5-B	6,5	4	10,5	4	2
CSI-7-B	7	4,5	11	4	2
CSI-7,5-B	7,5	5	11,5	4	2
CSI-8-B	8	5,5	12	4	2
CSI-8,5-B	8,5	6	12,5	4	2
CSI-9-B	9	6,2	13	5	2
CSI-9,5-B	9,5	6,5	13,5	5	2
CSI-10-B	10	7	14	5	2
CSI-10,5-B	10,5	7,5	14,5	5	2
CSI-11-B	11	8	15	5	2
CSI-11,5-B	11,5	8,5	15,5	5	2
CSI-12-B	12	9	16	5	2
CSI-12,5-B	12,5	9,5	16,5	5	2
CSI-13-B	13	10	17	5	2
CSI-13,5-B	13,5	10,3	17,5	6	2,5
CSI-14-B	14	10,5	18	6	2,5
CSI-15-B	15	11	19	6	2,5
CSI-16-B	16	12	20	6	2,5
CSI-17-B	17	13	21	6	2,5
CSI-18-B	18	14	22	6	3
CSI-19-B	19	15	23	6	3
CSI-20-B	20	16	24	6	3
CSI-21-B	21	16,5	26	7	3
CSI-22-B	22	17,5	27	7	3
CSI-23-B	23	18,5	28	7	3
CSI-24-B	24	19	29	7	3
CSI-25-B	25	20	31	8	3,5
CSI-26-B	26	21	32	8	3,5
CSI-27-B	27	22	33	8	3,5
CSI-28-B	28	23	34	8	3,5
CSI-29-B	29	24	35	8	3,5

Расшифровка номера: CSI-A-X

