

ШНУР ТЕЛЕФОННЫЙ ВИТОЙ

штекер 4Р4С-штекер 4Р4С (четырёхжильный)



Шнур витой трубочный телефонный предназначен для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам, а также может применяться в радиостанциях, медицинской технике и в других областях, где необходим шнур с переменной рабочей длиной. Шнур представляет собой витой кабель, на концах которого располагаются опрессованные разъемы RJ-10 (4Р4С).

Изоляция жил и общая оболочка изготовлена из ПВХ. Двойная изоляция надежно защищает провод от механических повреждений. Контакты разъемов покрыты слоем золота по технологии вакуумного напыления, обеспечивающие лучшую пропускную способность сигнала. Рабочая температура шнура $-20...+50^{\circ}\text{C}$. Выпускается несколько стандартных длин шнура: 2 метра, 4 метра, 7 метров.