

NUMBER 917658  
 METRIC  
 3rd ANGLE PROJECTION


キーイング位置: 表参照  
 KEYING LOCATION: SEE TABLE  
 タブコンタクト  
 TAB CONTACT  
 キーイング表示: 表参照  
 KEYING ID: SEE TABLE  
 AMPマーク  
 シリーズマーク  
 SERIES MARK  
 デートコード  
 D/C  
 回路番号  
 CIRCUIT NO

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER (94V-0), COLOR: BLACK  
 CONTACT: COPPER ALLOY  
 RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒  
 コンタクト: 銅合金  
 リテンションレグ: 銅合金
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 0.38 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 0.76 μm MIN金めっき
- めっき: コンタクト: 全面Ni下地  
 接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 ニッケル下地の上に半田めっき
- めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部  
 ニッケル下地の上にスズめっき



リテンションレグ  
 RETENTION LEG  
 コンタクト半田付部  
 CONTACT TAIL

|       |  |   |   |       |            |
|-------|--|---|---|-------|------------|
| A ROW |  | X | Y | △6 △4 | 3-917658-5 |
| B ROW |  |   |   | △6 △3 | 3-917658-3 |
| A ROW |  | Y | Y | △6 △4 | 2-917658-5 |
| B ROW |  |   |   | △6 △3 | 2-917658-3 |
| A ROW |  |   |   | △6 △2 | 2-917658-2 |
| A ROW |  | X | X | △6 △4 | 1-917658-5 |
| B ROW |  |   |   | △6 △3 | 1-917658-3 |
| B ROW |  |   |   | △6 △2 | 1-917658-2 |

|                 |              |              |        |      |          |
|-----------------|--------------|--------------|--------|------|----------|
| KEYING LOCATION | A ROW KEYING | B ROW KEYING | FINISH | 製品番号 | PART NO. |
| TE Connectivity |              |              |        |      |          |

|                           |                           |  |      |        |          |
|---------------------------|---------------------------|--|------|--------|----------|
| WIRE RANGE                | INSULATION DIA            | NAME ダイナミック D-3200 垂直タイプ 12 極<br>ヘッダーアセンブリー        |      |        |          |
| mm(AWG - )                | mmφ                       | DYNAMIC D-3200 12 POS.V-HDR ASS'Y                  |      |        |          |
| MATERIAL                  | FINISH                    | 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)                           | SIZE | LOC    | NUMBER   |
| SEE NOTE<br>注記参照          | SEE NOTE<br>注記参照          | 10NF ±0.3<br>10NF以下 ±0.4<br>30NF以下 ±0.45<br>角真 ±3' | A3   | J      | C-917658 |
| DR. 24/APR/'95<br>K.IKEDA | DE. 24/APR/'95<br>K.IKEDA | SCALE  | REV. | SHEET  |          |
| LTR REVISION RECORD       | DR. CHK DATE              | 2-1  | C1   | 1 OF 1 |          |

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT  
 PRINT DIST

|     |                           |    |     |         |
|-----|---------------------------|----|-----|---------|
| C1  | REVISED PER ECO-11-005030 | RK | HMR | 23MAR11 |
| LTR | REVISION RECORD           | DR | CHK | DATE    |