

Технический паспорт

Кабельная стяжка, белая

Арт.-№ 2331836

OBO
BETTERMANN



Кабельные хомуты необходимы для быстрой связи в пучок кабелей либо простой фиксации и труб на кабеленесущих системах и прочих монтажных конструкциях.


CE

PA Полиамид

Исходные данные

Артикульный №	2331836
Тип	565 3.6x200 WS
Обозначение 1	Кабельные стяжки
Размер	3,6x200mm
Цвет	белый
материал	Полиамид
Сокращенное наименование материала	PA
Минимальная единица продажи	100,00 шт.
Вес	0,10 кг/100 шт.

Технические характеристики



Ширина	3,60 мм
Длина	200,00 мм
Высота	1,40 мм
Размер B	3,60 мм
Размер L	200,00 мм
Размер t	1,40 мм
Размеры	3,6 x 200 мм
Конструкция	с наружными зубьями
Bandverschluss	Kunststoffzunge/-nase
Вид крепления	без
Поверхность для нанесения маркировки	без
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
Lösbarer Verschluss	<input type="checkbox"/>
Макс. диаметр пучка	52,00 мм
Montagetemperatur	-30,00 - 90,00 °
Диапазон рабочих температур	-30,00 - 90,00 °C
Transparent	<input type="checkbox"/>
Reflektierend	<input type="checkbox"/>
MIL-Zulassung	<input type="checkbox"/>

Технический паспорт

Кабельная стяжка, белая

Арт.-№ 2331836



Технические характеристики

UL-Zulassung	<input checked="" type="checkbox"/>
Устойчив к УФ	<input type="checkbox"/>
VG-Zulassung	<input type="checkbox"/>
Прочность при растяжении	180,00 N