



# C 091 B

**Kabelstecker,  
Bajonettverriegelung, innen**  
**Male cable connector,  
bayonet locking, inside**




Kabelaussgang /  
cable outlet 6 mm



Kabelaussgang /  
cable outlet 8 mm



Kabelaussgang /  
cable outlet 6,5 mm



90° abgewinkelt /  
right-angled

Beschreibung Description	Maßzeichnung Drawing	Polzahl No. of cont.	Bestellnummer / Part Number		
			Lötanschluß / solder termin. Kontaktfläche / contact plating silber / silver		Crimpanschluß <sup>1)</sup> crimp termination
<p>Kabelstecker, max. 6 mm Kabelaussgang, Löt- oder Crimpanschluß, Kontaktfläche: versilbert oder vergoldet.</p> <p>Male cable connector, max. cable outlet 6 mm, termination: solder or crimp, contact plating: silver or gold.</p>		2	–	–	–
		3 DIN	T 3274 501	T 3274 518	T 3274 551
		4 IEC	T 3324 501	T 3324 518	T 3324 551
		5	T 3374 501	T 3374 518	T 3374 551
		5 S DIN	T 3394 501	T 3394 518	T 3394 551
		6 DIN	T 3424 501	T 3424 518	T 3424 551
		7	T 3434 501	T 3434 518	T 3434 551
		7 DIN	T 3444 501	T 3444 518	T 3444 551
		8 DIN	T 3524 501	T 3524 518	T 3524 551
		12	T 3624 501	T 3624 518	–
<p>Kabelstecker, max. 8 mm Kabelaussgang, Löt- oder Crimpanschluß, Kontaktfläche: versilbert oder vergoldet.</p> <p>Male cable connector, max. cable outlet 8 mm, termination: solder or crimp, contact plating: silver or gold.</p>		2	–	–	–
		3 DIN	T 3274 502	T 3274 528	T 3274 552
		4 IEC	T 3324 502	T 3324 528	T 3324 552
		5	T 3374 502	T 3374 528	T 3374 552
		5 S DIN	T 3394 502	T 3394 528	T 3394 552
		6 DIN	T 3424 502	T 3424 528	T 3424 552
		7	T 3434 502	T 3434 528	T 3434 552
		7 DIN	T 3444 502	T 3444 528	T 3444 552
		8 DIN	T 3524 502	T 3524 528	T 3524 552
		12	T 3624 502	T 3624 528	–
<p>Kabelstecker, max. 6,5 mm Kabelaussgang, Löt- oder Crimpanschluß, Kontaktfläche: versilbert oder vergoldet.</p> <p>Male cable connector, max. cable outlet 6,5 mm, termination: solder or crimp, contact plating: silver or gold.</p>		2	–	–	–
		3 DIN	T 3274 504	T 3274 548	T 3274 554
		4 IEC	T 3324 504	T 3324 548	T 3324 554
		5	T 3374 504	T 3374 548	T 3374 554
		5 S DIN	T 3394 504	T 3394 548	T 3394 554
		6 DIN	T 3424 504	T 3424 548	T 3424 554
		7	T 3434 504	T 3434 548	T 3434 554
		7 DIN	T 3444 504	T 3444 548	T 3444 554
		8 DIN	T 3524 504	T 3524 548	T 3524 554
		12	T 3624 504	T 3624 548	–
<p>Kabelstecker, 90° abgewinkelt, max. 6 mm Kabelaussgang, Löt- oder Crimpanschluß, Kontaktfläche: versilbert oder vergoldet.</p> <p>Male cable connector, right-angled, max. cable outlet 6 mm, termination: solder or crimp, contact plating: silver or gold.</p>		2	–	–	–
		3 DIN	T 3274 005	T 3274 058	T 3274 055
		4 IEC	T 3324 005	T 3324 058	T 3324 055
		5	T 3374 005	T 3374 058	T 3374 055
		5 S DIN	T 3394 005	T 3394 058	T 3394 055
		6 DIN	T 3424 005	T 3424 058	T 3424 055
		7	T 3434 005	T 3434 058	T 3434 055
		7 DIN	T 3444 005	T 3444 058	T 3444 055
		8 DIN	T 3524 005	T 3524 058	T 3524 055
		12	T 3624 005	T 3624 058	–
14	T 3644 005	T 3644 058	–		