



- NOTE (NOTES)**
- MATERIALE (MATL.): TERMOPLASTICO COLORE NERO (THERMOPLASTIC, BLACK COLOR).
 - COMPONENTI FORNITI NON ASSEMBLATI IN SACCHETTO DI PLASTICA (ITEMS PACKAGED UNASSEMBLED INTO A PLASTIC BAG).
 - L'AREA SERRAGGIO CAVI E' VARIABILE DA 2.6 A 35.5 mm² IN FUNZIONE DELLA POSIZIONE DELL'INSERTO SERRACAVO. (CABLE CLAMPING AREA ADJUSTABLE FROM .004 TO .055 SQ. IN. BY REVERSING CLAMPING INSERTS).
 - QUESTI ACCESSORI SONO RICONOSCIUTI E CERTIFICATI (THOSE ACCESSORIES ARE RECOGNIZED AND CERTIFIED)
 - ØMAX. DI CAVO INGUAINATO RIGIDO = 5.5mm, CON FASCIO DI CAVI SCIOLTI ØMAX. = 8.3mm (MAX. CABLE O.D. = 5.5mm WHEN IS USED A RIGID SHEATHED CABLE, 8.3mm MAX.O.D. ADMITTED FOR CABLES WITHOUT SHEATH.)
 - CODICE NON ANCORA IN PRODUZIONE. (NOT YET RELEASED FOR PRODUCTION FOR THIS P.N.)
 - DIFFERENTE DAL P.N.182658-1 PER IL CONFEZIONAMENTO, I COMPONENTI 1 E 2 VENGONO CONFEZIONATI SEPARATAMENTE IN SACCHETTI CONTENENTI 700 PEZZI CIASCUNO, I 2 SACCHETTI VENGONO POI POSTI IN APPOSITA SCATOLA DI RAGGRUPPAMENTO, IN QUESTO KIT NON SONO FORNITE LE VITI (COMPONENTE 3) (DIFFERENT FROM P.N.182658-1 FOR PKG.& COMPOSITION, ITEM 3 NOT SUPPLIED ITEMS 1 & 2 SUPPLIED IN TWO PLASTIC BAGS SEPARATELY, EACH BAG INCLUDES 700PCS OF RELEVANT ITEM, THE TWO BAGS ARE PACKAGED IN A CARTON BOX.)
 - DIFFERISCE DAL P/N.182658-1 PER LA LUNGHEZZA DELLE VITI FORNITE NEL KIT, VEDI DESCRIZIONE PER VALORI. (DIFFERENT FROM P/N.182658-1 FOR SELF-TAPPING SCREW LENGTH ONLY, SEE DESCRIPTION FOR LENGTH DETAIL)
 - OBSOLETE

IL DISEGNO INDICA IL P.N. 182658-1
(P.N. 182658-1 AS SHOWN)

CODICE (PART NUM.)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)	NOTE (NOTES)
182658-3	CPC CABLE CLAMP SIZE 11 WITH 12.5mm (.50") LENGTH SELF-TAPPING SCREWS.	8
182658-2	CPC CABLE CLAMP SIZE 11 BULK PKG. WITHOUT SELF-TAPPING SCREWS	6, 7, 9 CANCELLED
182658-1	CPC CABLE CLAMP SIZE 11 KIT WITH 10mm (.38") LENGTH SELF-TAPPING SCREW.	4
CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO
<small>THIS DRAWING IS UNPUBLISHED</small> RELEASE FOR PUBLICATION 1991		
<small>© COPYRIGHT 1991 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING</small>		
TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) — RANGO FILO (WIRE RANGE) — SCALA (SCALE) —
± 0.3		AMP AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGNO (TORINO)
F	OBSOLETE P/N182658-2 (ET00-0345-97) C.P. 23 JUL 91	
C	P/N 182658-3, RELEASED FOR PRODUCTION. CANCELLED -2 (ET00-0167-95) C.P. 28-7 '95	DIS. 27-07-93 (DR.) C.CORDOLA
B	ADDED DASH 2 & 3 (ET00-0139-94) C.C.	CONT. 29-07-92 (CHK) C.MARTINS
A	RELEASED G.C. 11-88	
REV. (REV. ITR.)	REVISIONI (REVISION RECORD)	DIS. DATA (DR) (DATE)
		APP. (APP.)
LOC. (LOC.)	SIZE (SIZE)	NUMERO (DWG NO)
I	A3	C-182658
REV. (REV.)	F	FOGLIO (SHEET) 1 DI (OF) 1

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST)