

ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ МНОГООБОРОТНЫЕ СЕРИИ 3296

- 25-оборотные металлокерамические подстроечные резисторы.
 - Доступны в промышленном и коммерческом исполнении.
 - Аналоги: СП5-2вб, PV36 (Murata), 64 (Spectrol).



Технические параметры

Функциональная характеристика линейная.

Мощность при 70 °С 0.5 Вт.



Максимальное рабочее напряжение (постоянное)..... 350 В.

диапазон рабочих температур $-55 \text{ --- } +125^\circ\text{C}$

Диапазон рабочих температур -35 — +125 °С
Температурная нестабильность ±100 ppm

Допустимое отклонение номинального значения сопротивления $\pm 10\%$

допустимое отклонение номинального значения сопротивления± 10%.



Возможные значения номиналов

10 Ом	1 кОм	100 кОм
20 Ом	2 кОм	200 кОм
50 Ом	5 кОм	500 кОм
100 Ом	10 кОм	1 МОм
200 Ом	20 кОм	2 МОм
500 Ом	50 кОм	