

## CHERRY KC 1068



Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

### Leicht desinfizierbare, wasserdichte Kabeltastatur

CHERRY KC 1068 entspricht den Anforderungen der Schutzklasse IP68 und ist geschützt vor dem Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten. Sie bietet CHERRY Qualität in Design, Zuverlässigkeit und Funktionalität für alle hygienekritischen Bereiche.

### Entscheidende Vorteile

- IP68 geprüft - geschützt gegen das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten (bis 1 m Tiefe)
- Tastatur in verschweißter Schutzhülle für einfache Reinigung
- Beständig gegen Wasser, Spülmittel, Diesel und den gängigsten Desinfektionsmitteln
- Bis zu 10 Millionen Tastenbetätigungen
- Ultraflach für optimalen Schreibkomfort - deutlich angenehmeres Tippen als bei herkömmlichen IP 68 Tastaturen
- Flüsteranschlag - keine Lärmbelästigung durch Tippgeräusche etwa bei Vielschreibern
- Taktiler Feedback der Tasten
- Einfache Installation durch Plug & Play über den USB-Anschluss

### Technische Daten:

#### Layout (Land bzw. Sprache):

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gehäusefarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Tastenfarbe:

Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"

#### Gewicht (Produkt):

574 g

#### Gesamtgewicht (mit Verpackung):

746 g

#### Kabellänge:

ca. 1,80 m

#### Lagertemperatur:

-20°C bis 50°C

#### Arbeitstemperatur:

0°C bis 50°C







#### Stromaufnahme:

max. 50 mA

#### Anschluss:

- USB

#### Produktzulassungen:

- c-tick 
- cULus 
- CE 
- FCC 
- BSMI 
- TÜV-Süd/GS 

#### Systemvoraussetzungen:

- USB Anschluss

#### Lieferumfang:

- CHERRY KC 1068
- gedruckte Bedienungsanleitung

#### Abmessungen Produkt:

460 x 172 x 23 mm

#### Abmessungen Verpackung:

475 x 220 x 28 mm

#### Zuverlässigkeit:

- MTBF (90) > 80.000 Stunden

#### Tastatur:

- Tastentechnologie: LPK
- Schutzart: IP68
- Lebensdauer Standardtaste: > 10 Millionen Betätigungen
- Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
- Anzahl Zusatztasten: 4

#### Verpackungseinheit:

- Anzahl Produkte im Umkarton: 6
- Anzahl Umkartons pro Palette: 32

#### Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:

2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

## Ausführungsvarianten:

(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)

	Produktname	Bestellnummer	EAN-Code	Layout (Land bzw. Sprache)	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Anzahl Tasten
1	CHERRY KC 1068	JK-1068BE-0	4025112085147	Belgien	weiß-grau	weiß-grau	105+4
2	CHERRY KC 1068	JK-1068BE-2	4025112085154	Belgien	schwarz	schwarz	105+4
3	CHERRY KC 1068	JK-1068CH-2	4025112085161	Schweiz	schwarz	schwarz	105+4
4	CHERRY KC 1068	JK-1068DE-0	4025112085178	Deutschland	weiß-grau	weiß-grau	105+4
5	CHERRY KC 1068	JK-1068DE-2	4025112085185	Deutschland	schwarz	schwarz	105+4
6	CHERRY KC 1068	JK-1068ES-0	4025112085192	Spanien	weiß-grau	weiß-grau	105+4
7	CHERRY KC 1068	JK-1068ES-2	4025112085208	Spanien	schwarz	schwarz	105+4
8	CHERRY KC 1068	JK-1068EU-0	4025112085215	US-Englisch mit EURO Symbol	weiß-grau	weiß-grau	104+4
9	CHERRY KC 1068	JK-1068EU-2	4025112085222	US-Englisch mit EURO Symbol	schwarz	schwarz	104+4
10	CHERRY KC 1068	JK-1068FR-0	4025112085239	Frankreich	weiß-grau	weiß-grau	105+4
11	CHERRY KC 1068	JK-1068FR-2	4025112085246	Frankreich	schwarz	schwarz	105+4
12	CHERRY KC 1068	JK-1068GB-0	4025112085383	UK	weiß-grau	weiß-grau	105+4
13	CHERRY KC 1068	JK-1068GB-2	4025112085253	UK	schwarz	schwarz	105+4
14	CHERRY KC 1068	JK-1068IT-0	4025112085437	Italien	weiß-grau	weiß-grau	105+4
15	CHERRY KC 1068	JK-1068IT-2	4025112085420	Italien	schwarz	schwarz	105+4
16	CHERRY KC 1068	JK-1068PN-0	4025112085444	Pan-Nordic	weiß-grau	weiß-grau	105+4
17	CHERRY KC 1068	JK-1068PN-2	4025112085260	Pan-Nordic	schwarz	schwarz	105+4