

МАТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ «УЮТ»

Мат нагревательный «Уют» EKF PROxima предназначен для создания системы теплого пола. Мат представляет собой нагревательную секцию из экранированного двухжильного кабеля, закрепленную на специальной сетке для простоты и удобства монтажа. Нет необходимости рассчитывать количество витков и шаг укладки провода – все уже готово к инсталляции.



Технические характеристики

Тип кабеля	Двухжильный экранированный
Напряжение питания	230 В
Линейная мощность кабеля	15 Вт/м
Удельная мощность нагревательного мата	150 Вт/м ²
Диаметр нагревательного кабеля	3,3 мм
Ширина сетки	500 мм
Длина установочного кабеля	2 м
Изоляция	ФЭП (фторированный этилен-пропилен)
Экран	Алюмо-лавсановый экран + медная дренажная жила
Наружная оболочка	Теплостойкий ПВХ пластикат
Сертификат соответствия	№ ЕАЭС RU С-РУ.АБ53.В.00827/21 от 13.05.2021 г.

Наименование	Мощность, Вт	Площадь обогрева, м ²	Длина мата, м	Ширина мата, м	Сила тока, А	Сопротивление, Ом	Артикул
Мат нагревательный «Уют» 0,5 м ² 75 Вт EKF	75	0,5	1	0,5	0,34	615,5 - 712,7	nm2-75-0.5
Мат нагревательный «Уют» 1 м ² 150 Вт EKF	150	1	2		0,68	305,3 - 354,0	nm2-150-1
Мат нагревательный «Уют» 1,5 м ² 225 Вт EKF	225	1,5	3		1,02	204,3 - 236,5	nm2-225-1,5
Мат нагревательный «Уют» 2 м ² 300 Вт EKF	300	2	4		1,36	153,3 - 177,5	nm2-300-2
Мат нагревательный «Уют» 2,5 м ² 375 Вт EKF	375	2,5	5		1,7	122,6 - 142,0	nm2-375-2,5
Мат нагревательный «Уют» 3 м ² 450 Вт EKF	450	3	6		2,05	102,2 - 118,3	nm2-450-3
Мат нагревательный «Уют» 3,5 м ² 525 Вт EKF	525	3,5	7		2,39	87,6 - 101,4	nm2-525-3,5
Мат нагревательный «Уют» 4 м ² 600 Вт EKF	600	4	8		2,73	76,6 - 88,7	nm2-600-4
Мат нагревательный «Уют» 5 м ² 750 Вт EKF	750	5	10		3,41	61,3 - 71,0	nm2-750-5
Мат нагревательный «Уют» 6 м ² 900 Вт EKF	900	6	12		4,09	51,1 - 59,1	nm2-900-6
Мат нагревательный «Уют» 7 м ² 1050 Вт EKF	1050	7	14		4,77	43,2 - 50,1	nm2-1050-7
Мат нагревательный «Уют» 8 м ² 1200 Вт EKF	1200	8	16		5,45	35,7 - 41,3	nm2-1200-8
Мат нагревательный «Уют» 9 м ² 1350 Вт EKF	1350	9	18		6,14	31,5 - 36,4	nm2-1350-9
Мат нагревательный «Уют» 10 м ² 1500 Вт EKF	1500	10	20		6,82	28,4 - 32,9	nm2-1500-10
Мат нагревательный «Уют» 12 м ² 1800 Вт EKF	1800	12	24		8,18	23,3 - 26,9	nm2-1800-12
Мат нагревательный «Уют» 15 м ² 2250 Вт EKF	2250	15	30	10,23	19,1 - 22,1	nm2-2250-15	

Преимущества

- Фторопластовая изоляция нагревательных жил
- Не поднимает высоту пола
- Удобный монтаж
- Быстрый и равномерный нагрев поверхности пола

Состав комплекта

Двухжильный нагревательный мат – 1 шт.
 Гофрированная трубка для датчика температуры пола – 1 шт.
 Концевая заглушка – 1 шт.
 Паспорт и инструкция по установке и эксплуатации – 1 шт.

