


Quick splice connector

material: E-CU gal Sn
insulation: PP

Abzweigklemmverbinder

Werkstoff: E-CU gal Sn
Isolation: PP

mm ²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions		Abzweig bis junction to mm ²	⊖ ⁺ ⊖ ~ Kg 1000 St.	
					L	B			
0,5 - 1	rot red	17	1	K 429010	20	22	1,0	1,350	1000
1,5 - 2,5	blau blue	13	2,5	K 430020	20	24	2,5	1,280	1000
2,5 - 4	gelb yellow	10	4	K 431040	21	32	4,0	1,390	1000




Fuse holder

material: E-CU gal Sn
insulation: PP

Sicherungshalter

Werkstoff: E-CU gal Sn
Isolation: PP

mm ²	Farbe colour	AWG	Nenngröße nominal size	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions		Abzweig bis junction to mm ²	⊖ ⁺ ⊖ ~ Kg 1000 St.	
					L	B			
0,8 - 2,0	blau blue	13	2,5	K 430021	24	35	2,0	2,280	1000



Lipped blade terminal

material: E-CU gal Sn
insulation: PVC

Flachstiftkrallenkabelschuhe

Werkstoff: E-CU gal Sn
Isolation: PVC

mm ²	Farbe colour	AWG	Steckbreite tab-thickness	Artikel-Nummer art-number	Abmessung (mm) dimensions			⊖ ⁺ ⊖ ~ Kg 1000 St.	
					d ₄	l	a ₂		
0,5 - 1,5	rot red	17	4,6	K 432010	3,6	27	10	1,450	1000
1,5 - 2,5	blau blue	13	4,6	K 433020	4,3	27	10	1,600	1000
2,5 - 6,0	gelb yellow	10	4,6	K 434060	6,0	31	14	1,750	1000




Flachsteckhülsen

DIN 46245


Werkstoff: Ms, E-CU, gal Sn
Isolation: PA oder PVC



N



D




I

Female disconnects

DIN 46245

material: Ms, E-CU, gal Sn
insulation: PA or PVC



mm ²	Farbe colour	AWG	Steckgröße tab-size	Artikel-Nummer art-number	Bestellcode order code	Steck- breite tab- thickness	Steck- dicke tab- width	Abmessung (mm) dimensions			⊕ ~ Kg 1000 St.	
								l ₁	l ₂	s		
0,1 - 0,5	gelb yellow	20	2,8 - 0,5	F 600285	..	2,8	0,5	16,4	6,4	0,25	0,200	1000
			2,8 - 0,8	F 600288	..	2,8	0,8	16,4	6,4	0,25	0,200	1000
0,5 - 1,5	rot red	17	2,8 - 0,5	F 601285	..	2,8	0,5	17,5	8,0	0,30	0,350	1000
			2,8 - 0,8	F 601288	..	2,8	0,8	17,5	8,0	0,30	0,450	1000
			4,8 - 0,5	F 601485	..	4,8	0,5	18,0	6,0	0,30	0,750	1000
			4,8 - 0,8	F 601488	..	4,8	0,8	18,0	6,0	0,30	0,750	1000
			6,3 - 0,8	F 601638	..	6,3	0,8	22,0	7,5	0,40	1,200	1000
1,5 - 2,5	blau blue	13	2,8 - 0,5	F 602285	..	2,8	0,5	18,0	8,0	0,35	0,500	1000
			2,8 - 0,8	F 602288	..	2,8	0,8	18,0	8,0	0,35	0,600	1000
			4,8 - 0,5	F 602485	..	4,8	0,5	18,0	6,0	0,35	0,800	1000
			4,8 - 0,8	F 602488	..	4,8	0,8	18,0	6,0	0,35	0,800	1000
2,5 - 6,0	gelb yellow	10	6,3 - 0,8	F 602638	..	6,3	0,8	21,0	7,4	0,45	1,250	1000
			8,0 - 0,8	F 602808	..	8,0	0,8	25,0	9,5	0,45	1,600	1000
			9,5 - 1,2	F 603951	..	9,5	1,2	26,5	12,0	0,45	2,100	1000

Material

Nylon transp. easy entry mit Isolationscrimp E-CU
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU
Nylon easy entry

material

N Nylon transp. easy entry with copper sleeve
D PVC easy entry with copper sleeve
I Nylon easy entry

Flachsteckhülsen mit Abzweig

Werkstoff: Ms, E-CU gal Sn
Isolation: PA oder PVC



N




D



I

Piggy back disconnects

material: Ms, E-CU, gal Sn
insulation: PA or PVC



mm ²	Farbe colour	AWG	Steck- größe tab-size	Artikel- Nummer art-number	Bestellcode order code	Steck- breite tab- thickness	Steck- dicke tab- width	Abmessung (mm) dimensions			⊕ ~ Kg 1000 St.		
								l ₁	l ₂	l ₃			
0,5-1,5	rot red	17	6,3 - 0,8	F 605638	..	6,3	0,8	22	7,5	8	0,4	1,450	1000
1,5-2,5	blau blue	13	6,3 - 0,8	F 606638	..	6,3	0,8	22	7,5	8	0,4	1,600	1000
2,5-6,0	gelb yellow	10	6,3 - 0,8	F 607638	..	6,3	0,8	25	8,0	8	0,4	1,800	1000

Material

Nylon transp. easy entry mit Isolationscrimp E-CU
PVC easy entry mit Isolationscrimp E-CU
Nylon easy entry

material

N Nylon transp. easy entry with copper sleeve
D PVC easy entry with copper sleeve
I Nylon easy entry