


Кнопка антивандальная с кольцевой подсветкой **Q-10480Z**.



Кнопка антивандальная QLAS2Z-GQF-11, ON-(ON), рабочая температура -25...+55 °С, максимально долговечна и надежна. Устройство способно безотказно работать при частой эксплуатации и самых тяжелых условиях. Именно поэтому такие кнопки устанавливаются в тех местах, где существует повышенный риск повреждения, например, на производственных предприятиях или объектах с большой проходимостью людей.

Тип переключателя	кнопка серии QLASZ2-GQF, антивандальная с подсветкой
Схема переключения	ON-(ON); SPDT
Наличие и тип подсветки	кольцевая (LED 12В),
Цвет индикатора	по запросу
Контакты	3С+2С
Номинальное напряжение,В	250
Максимальный ток, А	3
Контактное сопротивление, не более, МОм	50
Сопротивление изоляции, не менее, МОм	1000
Диэлектрическая прочность, В	2000 (50Гц/1мин)
Количество циклов коммутации (электро), не менее	50000
Ресурс работы светодиода, не менее. час	40000
Класс защиты	IP65
Посадочный диаметр корпуса, мм	16
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+55
Материал корпуса	никелированная латунь