


LOC	DIST	REVISIONS 変更				DATE	DWN	APVD
J		P	LTR	DESCRIPTION				
			C2	REVISED PER ECO-11-005030		11MAR11	RK	HMR



- 1 使用ハウジング  
172213-\*: パネル取付型  
172211-\*: 宙吊り型
- 2 適用規格  
製品規格: 108-5118  
取付適用規格: 114-5035
- 3 バラ状端子用手動工具 724685-1
- ④ めっき仕様: ニッケル下地、  
接触ピン部のみ金めっき 0.38μ以上

- 1 APPLICABLE HOUSINGS  
172213-\*: PANEL MOUNT TYPE  
172211-\*: FREE HANGING TYPE
- 2 SPECIFICATIONS  
PRODUCT SPEC.: 108-5118  
APPLICATION SPEC.: 114-5035
- 3 HAND TOOL: 724685-1
- ④ FINISH: 0.00038 MIN GOLD PLT AT PIN AREA  
OVER Ni PLT

GENERAL TOLERANCE  
一般公差

10 ≥: ±0.2  
30 ≥ > 10: ±0.25  
100 ≥ > 30: ±0.3  
ANGLES: ±3°

↑ -3	磷青銅0.2厚 ④	PHOS-BZ 0.2t ④	↑ -3
-2	錫めっき済磷青銅0.2厚	PRE-TIN PLT PHOS-BZ 0.2t	-2
170429-1	錫めっき済黄銅0.2厚	PRE-TIN PLT BRASS 0.2THK	170376-1
バラ状端子 LOOSE PIECE	材質・仕上	MATERIAL & FINISH	型番 PART NO

WIRE RANGE 包合電線断面積	(AWG#20-#26) 0.14~0.52 mm <sup>2</sup>	INSULATION DIA 被覆外径	1.1~1.9 mm
-----------------------	---	------------------------	------------

DIMENSIONS: 単位: 耗 mm  TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差  0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± - 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -	DWN TSUKAKOSHI 26MAY1980	MATERIAL 材料 表参照 SEE TABLE	FINISH 仕上 表参照 SEE TABLE
	CHK N.ONOUE 30MAY1980		
	APVD - 30MAY1980		
	PRODUCT SPEC 製品規格	NAME 名称 EI シリーズ コネクタ ピンコンタクト (AWG#20-#26) PIN CONTACT, AWG 20-26 EI SERIES CONNECTOR	
APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 C-170376
WEIGHT -	RESTRICTED TO -		
CUSTOMER DRAWING		SCALE 尺度 4:1	SHEET 1 OF 1
		REV C2	