


КОНТАКТ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ МКА-07101MS

Для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов частотой до 10 кГц с активной нагрузкой


| | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----|
| Коммутируемый Пропускаемый ток, А | 0,5 0,5 | Коммутируемая мощность, Вт, ВА | 10 |
|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|----|

| | | | |
|--------------------------------|----|---------------------|---------|
| Коммутируемое напряжение, В | 90 | МДС срабатывания, А | 14...40 |
|--------------------------------|----|---------------------|---------|

Указаны максимальные значения коммутируемого тока и напряжения. Произведение тока и напряжения рабочего режима не должно превышать значения коммутируемой мощности.



Габаритные размеры




Электрические параметры

| | |
|---|-------------|
| МДС срабатывания, А | 14...40 |
| МДС отпускания, А | не менее 5 |
| Коэффициент возврата | 0,35...0,95 |
| Электрическая прочность изоляции | |
| В эфф./В пост., не менее | 110/150 |
| Сопротивление контакта, Ом, не более | 0,2 |
| Время срабатывания, мс, не более | 0,3 |
| Время отпускания, мс, не более | 0,1 |
| Емкость, нФ, не более | 0,4 |
| Сопротивление изоляции н.к.у., ГОм, не менее | 1 |
| Частота коммутации, Гц, не более | 400 |
| Частота коммутируемого тока, кГц, не более | 10 |
| Наработка в зависимости от режима, сраб., $\times 10^6$ | 0,05...50 |


Внешние воздействующие факторы

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Тип контакта (А) | нормально разомкнутый |
| Синусоидальная вибрация, g, не более | 10 |
| Верхняя резонансная частота, Гц | 12000 |
| Механический удар, g, не более | 150 |
| Масса, г, не более | 0,08 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2.1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -60...125 |
| Повышенная влажность, %, не более | 98 |

Сертификаты



Параметры катушки



Прочая информация

Геркон МКА-07101MS СЯ0.360.026ТУ
Допускается указывать диапазон МДС срабатывания.
Возможна поставка с более узким диапазоном.



АО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"

РФ, 390027, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Новая, д.51 "б" www.rmcip.ru

Отдел маркетинга и сбыта: (4912) 44-19-70, (4912) 24-97-07 Факс (4912) 44-19-70, marketing@rmcip.ru