

ПУСКОВЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ СВВ61

Металлизированные, полипропиленовые пленочные конденсаторы, предназначенные для использования в цепях переменного тока 50-60 Гц. Корпус прямоугольной формы выполнен из полимерного негорючего пластика. В некоторых вариантах корпус может иметь фланец для крепления с помощью винта. Конструкция выводов предусматривает клеммное (быстросъемное) исполнение, либо гибкие медные выводы. Основное назначение – использование в фазосдвигающих цепях асинхронных электродвигателей вентиляторов, кондиционеров, насосов и т.д



Типовые размеры корпусов конденсаторов

(Ед.и.: мм)							
Номинальная емкость	250VAC	300VAC	350VAC	400VAC	450VAC	500VAC	550~600VAC
	Д×Ш×В	Д×Ш×В	Д×Ш×В	Д×Ш×В	Д×Ш×В	Д×Ш×В	Д×Ш×В
0.40мФ	-	-	-	-	31×9×17	31×9×19	32×11×21
0.50мФ	-	-	-	-	31×9×17	31×9×19	32×11×21
0.56мФ	-	-	-	31×9×17	31×9×19	32×10×19.5	32×11×21
0.60мФ	-	-	-	31×9×17	32×10×19.5	32×11×21	36×11×22
0.80мФ	-	-	31×9×19	32×10×19.5	32×11×21	36×10.5×20	36×12×22
1.0мФ	-	31×9×7	32×10×19.5	32×11×21	36×10.5×20	36×11×22	36×12×22
1.2мФ	31×9×17	32×10×19.5	32×11×21	36×11×22	36×12×22	36×12.5×24	36×15×25
1.5мФ	31×9×19	32×11×21	36×11×22	36×12×22	36×12.5×24	36×15×25	36×16×28
1.8мФ	31×10×19	36×10.5×20	36×12×22	36×12.5×24	36×15×25	36×16×28	38×18.5×29
2.0мФ	31×10×19	36×11×22	36×12.5×24	37×13.5×24	36×15×25	38×17×28	38×19.5×31
2.2мФ	32×11×21	36×11×22	36×12.5×24	37×13.5×24	36×16×28	38×18.5×29	38×19.5×31
2.5мФ	32×11×21	36×12×22	36×15×25	36×16×28	38×17×28	38×19.5×31	48×19×28
3.0мФ	36×12×22	36×12.5×24	36×16×28	38×17×28	38×19.5×31	47×17×31	47×20×31
3.5мФ	36×12×22	36×15×25	38×17×28	38×18.5×29	47×17×28	47×20×31	47×23×32
4.0мФ	36×12.5×24	38×14.5×27	38×18.5×29	38×19.5×31	48×19×28	47×20×33	47×23×35
4.5мФ	36×12.5×24	36×16×28	38×19.5×31	48×17×28	47×20×31	47×23×35	47×24×37
5.0мФ	37×13.5×24	38×17×28	48×17×28	47×17×31	47×20×31	47×23×35	47×27×37
6.0мФ	38×16×27	38×18.5×29	38×19.5×31	47×20×31	47×23×35	47×27×37	58×26×38
6.5мФ	38×16×27	38×18.5×29	47×19×31	48×22×32	47×23×35	48×28×40	58×26×38
8.0мФ	48×17×28	48×19×28	47×23×32	47×23×35	47×27×37	58×23×38	58×30×40
10мФ	47×20×31	47×20×33	47×24×37	48×28×40	58×26×38	58V30×40	70×38×52
12мФ	48×19×28	47×23×35	48×28×40	58×26×38	58×28×40	58V32×43	70×38×52

