

Ионистор серии **SE-5R5**



Емкость, Ф	0,22
Допуск номинальной емкости, %	-20~+100
Напряжение, В	5,5
Номинальный ток, А	0,026
Максимальный ток, А	0,032
Ток утечки, мкА	4
Сопротивление (ESR), Ом	40
Положение	горизонтальное
Высота, мм	6,4
Ширина, мм	12,5
Диаметр корпуса, мм	11,5
Расстояние между выводами, мм	10,5
Диапазон рабочих температур, °С	-25~+70