

Ионистор серии **HP-2R7**



Емкость, Ф	0,2
Допуск номинальной емкости, %	-0~+30
Напряжение, В	2,7
Номинальный ток, А	0,053
Максимальный ток, А	0,25
Ток утечки, мкА	3
Сопротивление (ESR), Ом	0.5
Положение	вертикальное
Высота, мм	12
Ширина, мм	-
Диаметр корпуса, мм	5,1
Расстояние между выводами, мм	2
Диапазон рабочих температур, °С	-40~+70