

## Ионистор серии **HP-2R7**



Емкость, Ф	0,5
Допуск номинальной емкости, %	-0~+30
Напряжение, В	2,7
Номинальный ток, А	0,13
Максимальный ток, А	0,53
Ток утечки, мкА	4
Сопротивление (ESR), Ом	0.525
Положение	вертикальное
Высота, мм	11
Ширина, мм	-
Диаметр корпуса, мм	6,3
Расстояние между выводами, мм	2,5
Диапазон рабочих температур, °С	-40~+70