

Ионистор серии **SE-5R5**



Емкость, Ф	0,68
Допуск номинальной емкости, %	-30~+110
Напряжение, В	5,5
Номинальный ток, А	0,079
Максимальный ток, А	0,089
Ток утечки, мкА	8
Сопротивление (ESR), Ом	15
Положение	вертикальное
Высота, мм	20,2
Ширина, мм	5,4
Диаметр корпуса, мм	18,7
Расстояние между выводами, мм	5
Диапазон рабочих температур, °С	-25~+70