


Weitergabe sowie Veröffentlichung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Mitteilung seines Inhalts sind
 verboten, soweit ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
 Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzverletzung vorbehalten.
 The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication
 of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the
 payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.
 Die deutsche Version dieser Zeichnung dient nur zur Erleichterung der
 Kommunikation bei Änderungen von den englischen Original gilt als
 verbindlich. Die englische Originalversion ist die verbindliche.
 The german version of this drawing has been offered for convenience only
 and may deviate from the english original.
 In case of any deviation the English version shall prevail.



Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
 tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
 Verpackungseinheit: 280 Stück
 packaging unit: 280 pcs

Anforderungsstufe 1
 performance level 1
 Kontaktbereich vergoldet
 mating area gold plating
 Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
 terminal area 4-6 µm tin plating
 Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
 coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
 PCB-Layout Proposal for SMT

BA 7-03 - Standard Bauhöhe
 type 7-03 - standard assembly height

| | | | |
|---|---|--|--|
| Dimension no. | Tolerances Dim. for Information ISO 8015 | | Scale 5:1 |
| Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. | Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. | | Material ERNI-Federl. SMC-B 80-SMD-BA7-03 Female SMC-B 80-SMD-type7-03 |
| | | | ©=154721-E |
| f | 02.03.2020 | | I |
| Index | Date | | A3 |
| | | | Class SMCB |