


Межплатный кабель Q-9694 L



Тип	межплатный кабель питания, вилка (М) GT
Тип разъема	GT-1 с шагом 2,5 мм
Количество клемм	4
Диаметр (сечение) проводника	0,3 мм ² (22AWG), изоляция-ПВХ 0,5мм, dmax=1,8 мм
Цвет проводной изоляции	черный/ зеленый/ красный/ синий
Длина провода, мм	150
Рабочая температура °С	0~+150
Способ монтажа	пайка в плату
Материал	корпус-нейлон PA66 (UL94V0/), черный; контакты- фосфористая бронза
Высота, мм	7,6
Ширина, мм	13,1
Глубина, мм	18,35