




Produktname | *Product name*: Nachtlicht | Night light NL25B
 Artikelnummer | *Part Number*: 1600-0405
 Anfragenummer | *Inquiry Number*: 810441
 Ersteller / Datum | *Creator / Date*: LHE / 20.04.2020

Version	Änderung / Change	Datum / Date	Name
V1	Name changed	12.08.2020	DC
V0	---	10.07.2020	DC

Template name: ANSMANN xxxx-xxxx_0DA, Template version: V35

Zeichnung der Leuchte / Drawing of the light



Allowable deviation / general tolerances DIN ISO 2768-c

Technische Daten der Leuchte / Technical data of the light:



Leuchtmittel:	Orientierungslicht: 2W COB LED mit Bewegungs-Sensor und Dämmerungs-Sensor	<i>illuminants:</i>	<i>Orientation light:</i> 2W COB LED with movement sensor and twilight sensor
	Schlaf- / Nacht-Licht: Gelbe LED niedriger Leistung mit Dämmerungs-Sensor		<i>Sleep / night light:</i> Yellow low power LED with twilight sensor
Tasten-Funktion:	Orientierungslicht- Moden: 1. Hohe Leistung 2. Niedrige Leistung 3. Aus	<i>Button function:</i>	<i>Orientation light modes:</i> 1. High power 2. Low power 3. Off
	Schlaf- / Nacht-Licht aktivieren oder deaktivieren: Taste 5s lang drücken (Das Schlaf- / Nacht- Licht leuchtet nur bei eingeschaltetem Orientierungslicht.)		<i>Sleep / night light function activation or deactivation:</i> Press the button for 5s (The sleep / night light only lights, if the orientation light is turned on.)
Dämmerungs-Sensor- Funktion:	Aktiviert den Bewegungs-Sensor und / oder das Schlaf- / Nacht-Licht, wenn das Umgebungslicht niedrig ist.	<i>Twilight sensor function:</i>	<i>Activates the movement sensor and / or the sleep / night light, if the ambient light is low.</i>
Dämmerungs-Sensor- Typ:	CDS Sensor	<i>Twilight sensor type:</i>	<i>CDS sensor</i>
Bewegungs-Sensor- Funktion:	Bewegt sich eine Person im Sensor- Bereich im Dunkeln, schaltet sich das Orientierungslicht automatisch ein.	<i>Movement sensor function:</i>	<i>If a person moves in the sensor area in the dark, the orientation light turns automatically on.</i>
Bewegungs-Sensor- Typ:	PIR-Sensor	<i>Movement sensor type:</i>	<i>PIR sensor</i>
Bewegungs-Sensor- Bereich:	3-5 m / 120°	<i>Movement sensor area:</i>	<i>3-5 m / 120°</i>
Automatische Orientierungslicht- Abschaltzeit:	Ca. 25 bis 30 Sekunden	<i>Automatic orientation light turn off time:</i>	<i>Approx. 25 to 30 seconds</i>
Lichtstrom des Orientierungslichts: [Lumen]	ca. 25 lm	<i>Luminous flux (light output) of the orientation light: [Lumen]</i>	<i>approx. 25 lm</i>
Leuchtdauer:	Orientierungslicht auf hoher Leistung: Ca. 6 h im Dauerbetrieb	<i>Run time:</i>	<i>Orientation light at high power: Approx. 6 h at continuous operation</i>
	Schlaf- / Nacht-Licht: Ca. 200 h im Dauerbetrieb		<i>Sleep / night light: Approx. 200 h at continuous operation</i>

Geeignete Batterietypen:	3 x AAA Micro 1,5 V Batterien (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)	<i>Suitable battery types:</i>	3 x AAA Micro 1.5 V batteries (Alkaline; LR03/AM4/MN2400)
Weitere Merkmale:	1 Magnet auf der Rückseite	<i>Further characteristics:</i>	1 magnet on the back side
Schutzklasse:	III	<i>Protection class:</i>	III
Getestete Fallhöhe:	1 m	<i>Tested drop height:</i>	1 m
Gehäusematerial:	Kunststoff (ABS und PC)	<i>Housing material:</i>	Plastic (ABS and PC)
Betriebstemperatur:	-10 °C...25 °C	<i>Operating temperature:</i>	-10 °C...25 °C
Approbationen:	CE	<i>Approvals:</i>	CE
Gewicht:	43 g (Lampe) 33.2 g (3 x Batterien) 76.2 g (Lampe + Zubehör)	<i>Weight:</i>	43 g (lamp) 33.2 g (3 x batteries) 76.2 g (lamp + accessories)
Verwendungszweck:	Nachtlicht	<i>Intended purpose:</i>	Nightlight
Verwendungseinschränkung:	- Nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. - Nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.	<i>Restriction of use:</i>	- Not intended for use in other applications. - Not suitable for household room illumination.
Für extreme physische Bedingungen geeignet:	Ja	<i>Suitable for extreme physical conditions:</i>	Yes
Lagertemperatur:	-10 °C...50 °C	<i>Storage temperature:</i>	-10 °C...50 °C
Empfohlene Lagerbedingungen:	Temperatur: 5...25 °C Luftfeuchtigkeit: 45...75%	<i>Recommended storage conditions:</i>	Temperature: 5...25 °C Rel. humidity: 45...75 %
Lieferumfang:	- Leuchte - 3x Batterien, wie oben beschrieben, aber mit ANSMANN Redline Label - Mehrsprachige Bedienungsanleitung - Metallplatte mit Schaumstoffklebeband	<i>Shipment:</i>	- Luminary - 3x batteries, as described above, but with ANSMANN Redline label - Multilingual operating instruction - Metal plate with foam adhesive tape
Verpackung:	Farbige Faltschachtel	<i>Package:</i>	Coloured folding box