



## Переключатель двухполюсный Q-896 Z



Тип переключателя	Тумблер двухполюсный (аналог серии ТП-1)
Схема переключения	ON-ON, DPDT
Номинальное напряжение, В	250 (125)
Номинальный ток, А	3(5), I <sub>max</sub> =6
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	1000 (при U <sub>исп. dc</sub> =500В)
Контактное сопротивление, мОм, не более	50
Диэлектрическая прочность, В	1500 (50Гц, 1мин.)
Количество контактов в группе/Групп(Всего)	3/2 (6С)
Тип клемм	под пайку
Количество циклов коммутации, (Электро), не менее	10000
Диапазон рабочих температур, °С	-25~+70
Диаметр установочного отверстия, мм	12,2
Ширина, мм	18
Высота, мм	45.7
Глубина, мм	28