

DSP machine 1 Max Power Amp 234



DSP machine 1 Max Power Amp 234 - стример, цифроаналоговый преобразователь ЦАП, аудиопроцессор, усилитель для микрокомпьютеров Raspberry Pi 2,3,4 (в комплект не входят).
Передняя панель черная

- Plug and Play не требует пайки
- Совместим с Raspberry Pi 2,3,4 (в комплекте 2 разъема - микро HDMI и стандартный HDMI)
- Официальная поддержка RaspberryPi OS / Volumio3 / rAudio1 / Album Player / OpenELEC / Manjaro OS / MoOde и другими.
- DSP ADAU1701, чип усилителя TPA3255 для наилучшего качества звука.
 - Мощность 2x110 Вт
 - Разъемы аудиовыхода: две пары винтовых клемм (левый и правый)
 - Встроенная EEPROM для автоматической настройки ОС (с защитой от записи).
 - Автоматическое переключение частот в соответствии с входными сигналами I2S.
- Диапазон частот дискретизации и разрядности от 44,1кГц/16 бит до 192кГц/32 бит
 - Совместим с ПО SigmaStudio и ChipStudio для перестройки аудиопроцессора