



## Технические характеристики SVH0001UG-100

Параметр	Значение
Напряжение питания (фильтрованное)	6В...20 (с радиатором до 35В)
Потребляемый ток	50mA ±10%
Диапазон измеряемых напряжений	0...+99В
Дискретность измерения	0,1В
Погрешность измерения	2%
Входное сопротивление	>500 КОм
Цвет свечения индикатора	Ультра яркий зеленый
Высота символов индикатора	14мм
Размер модуля	45x19x14мм
Вес модуля	11г

Расшифровка характеристик вольтметра по названию




Габаритный чертеж



Включение модуля в сеть автомобиля

**SVH0001**



Пример включения модуля SVH0001UB с модулем регулируемого стабилизатора ЕК-2596

SVH0001

○	888	○
---	-----	---

1 - общий  
2 - плюс питания 6...35В  
3 - вход измер. напряжен

