



Технические характеристики SVH0001UR-10

Параметр	Значение
Напряжение питания (фильтрованное)	6В...20 (с радиатором до 35В)
Потребляемый ток	50мА ±10%
Диапазон измеряемых напряжений	0...+9,99В
Дискретность измерения	0,01В
Погрешность измерения	2%
Входное сопротивление	>300 КОм
Цвет свечения индикатора	Ультра яркий красный
Высота символов индикатора	14мм
Размер модуля	45x19x14мм
Вес модуля	11г

Расшифровка характеристик вольтметра по названию



Габаритный чертеж SVH0001UB-10



Пример включения модуля SVH0001UB-10 с модулем регулируемого стабилизатора ЕК-2596

