

Параметр	Значение
Напряжение питания	1,8..5,5V
Диапазон тактовых частот	
при напряжении питания 1,8..2,7V	0..4MHz
при напряжении питания 2,7..4,5V	0..10MHz
при напряжении питания 4,5..5,5V	0..20MHz
Температурный диапазон	-40°C..+85°C
Производительность, при 20MHz	20MIPS
Флеш память программ	1Kbytes
Энергонезависимая память данных	64Bytes
Оперативная память	64Bytes
Ток потребления в активном режиме при 1MHz, 1.8V, 25°C	0,19mA

Внимание:

- Модуль не имеет защиты от переплюсовки!
- Модуль не имеет встроенного стабилизатора напряжения!
- Нумерация выводов на плате модуля соответствует нумерации выводов контроллера.

Габаритные размеры



