


Параметр	Значение
Напряжение питания	1,8..5,5V
Диапазон тактовых частот	
при напряжении питания 1,8..2,7V	0..4MHz
при напряжении питания 2,7..5,5V	0..10MHz
Температурный диапазон	-40°C..+85°C
Производительность, при 10MHz	10MIPS
Флеш память программ	4Kbytes
Энергонезависимая память данных	256Bytes
Оперативная память	256Bytes
Ток потребления в активном режиме при 1MHz, 1.8V, 25°C	0,3mA

Внимание:

- Модуль не имеет защиты от переполюсовки!
- Модуль не имеет встроенного стабилизатора напряжения!
- Нумерация выводов на плате модуля соответствует нумерации выводов контроллера.

Габаритные размеры



Схема

