



Розетки Мультиштекерная система (MCS)-MIDI Classic

Угловые, ввод проводника против направления фиксации Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма		Угловые, ввод проводника в направлении фиксации Шаг контактов 5,08 мм / 0,2 дюйма	
0,08 - 2,5 мм ²	AWG 28 - 12	0,08 - 2,5 мм ²	AWG 28 - 12
320 В / 4 кВ / 2, 14 А	300 В / 15 А	320 В / 4 кВ / 2, 14 А	300 В / 15 А



Общая длина = (кол-во полюсов x шаг контактов) + 1,5 мм + 0,9 мм

№ пол.	Артикул	Упак. единица	№ пол.	Артикул	Упак. единица
Угловая розетка, ввод проводника против направления фиксации, оранжевая			Угловая розетка, ввод проводника в направлении фиксации, оранжевая		
2	232-302/026-000	100	2	232-402/026-000	100
3	232-303/026-000	100	3	232-403/026-000	100
4	232-304/026-000	100	4	232-404/026-000	100
5	232-305/026-000	100	5	232-405/026-000	100
6	232-306/026-000	50	6	232-406/026-000	50
7	232-307/026-000	50	7	232-407/026-000	50
8	232-308/026-000	50	8	232-408/026-000	50
9	232-309/026-000	50	9	232-409/026-000	50
10	232-310/026-000	50	10	232-410/026-000	50
11	232-311/026-000	25	11	232-411/026-000	25
12	232-312/026-000	25	12	232-412/026-000	25
13	232-313/026-000	25	13	232-413/026-000	25
14	232-314/026-000	25	14	232-414/026-000	25
15	232-315/026-000	25	15	232-415/026-000	25
16	232-316/026-000	25	16	232-416/026-000	25
17	232-317/026-000	25	17	232-417/026-000	25
18	232-318/026-000	10	18	232-418/026-000	10
19	232-319/026-000	10	19	232-419/026-000	10
20	232-320/026-000	10	20	232-420/026-000	10
21	232-321/026-000	10	21	232-421/026-000	10
22	232-322/026-000	10	22	232-422/026-000	10
23	232-323/026-000	10	23	232-423/026-000	10
24	232-324/026-000	10	24	232-424/026-000	10

Розетки с количеством полюсов от 2 до 3 - всего одна защелка