



Основные технические данные

Наименование показателя	Значение
Номинальное напряжение, В, не более	~250
Номинальный ток, А, при коэффициенте мощности 0.95, не более	16
Номинальный ток, А, при коэффициенте мощности 0.6, не более	10
Число срабатываний, циклов, при номинальном токе 10А и коэффициенте мощности 0.95, не менее	100000
Температура срабатывания и возврата	См. табл.
Переходное сопротивление, Ом, не более	0.01
Электрическая прочность изоляции, В, не менее	1500
Сопротивление изоляции, МОм, не менее	50
Степень защиты	IP4X
Скорость нагрева, К/мин.	мин -0,1 макс -1,0
Контакты позолоченные, размыкающиеся	

Обозначение	корпус	Tсраб	Tвозв
TK24-00-3-Сп62-105+/-3%-65+/-5%	пластмасса	105+/-3%	65+/-5%
TK24-00-3-Сп108-50+/-2%	керамика	50+/-2%	