

Пресс-клещи EKF Master/Expert



Пресс-клещи EKF серий Master и Expert позволяют соединить все звенья электроцепи надежно и с хорошей проводимостью электрического тока, без перегрева элементов, что уменьшает риск возникновения короткого замыкания и обгорания контактов в соответствии с существующими стандартами.



Автоматический контроль опрессовки; храповой механизм с автоматической разблокировкой по завершении цикла опрессовки; опрессовка в одно движение



Специальная обработка поверхности (уникальное предложение на рынке) для лучшей защиты от коррозии



Двухкомпонентные рукоятки из улучшенного TPR-пластика



Губки клещей промаркированы значением сечения используемого наконечника или разъема



Упаковка снабжена подвесом под евро-крючок

Изображение	Наименование	Серия	Тип наконечников	Сечение, мм ²	Профиль опрессовки, условные значки	Артикул
	Пресс-клещи ПК-01 (0,25–2,5 мм ² НКН НВИ) EKF Master	MASTER	НКН НВИ	0,25–2,5		pk-01-mas
	Пресс-клещи ПК-16 EKF Master		ТМЛ	1,5–16,0		pk-16-mas
	Пресс-клещи ПК-35 EKF Master		ТМЛ	2,5–35,0		pk-35-mas
	Пресс-клещи ПК-01 (0,5–6,0 мм ² НКН НВИ) EKF Expert	EXPERT	НКН НВИ	0,5–6,0		pk-01-exp
	Пресс-клещи ПК-04 (0,5–6,0 мм ² НК РП-М РП-П) EKF Expert		НК РП-М РП-П			pk-04-exp
	Пресс-клещи ПК-05 (0,5–10,0 мм ² ТМЛ) EKF Expert		ТМЛ	0,5–10,0		pk-05-exp