

Медиаконвертер, RJ45 + SC (SFP)**CO-MC-1315SC**

Предназначен для преобразования интерфейсов «витая пара - оптический кабель» для Ethernet сетей. Особенностью данного конвертера является встроенный оптический интерфейс с SC разъемом.

Паспорт. Технические характеристики.

Параметры	CO-MC-1315SC
Сетевой порт	1xRJ45 10/100 Base-TX
Оптический порт	1xSC 10/100 Base-FX
Управление по сети	Неуправляемый
Поддержка сетевого протокола	IEEE802.3, IEEE802.3U, IEEE802.3X, IEEE 802.3z/AB, IEEE802.1d standard
Архитектура	Store-And-Forward
Типы согласования	Auto-negotiation (10/100, full duplex), Flow Control, Auto-MDI/MDI-X
Дальность передачи, км	от 0 до 20км
Рабочая длина волны, нм	TX:1310 / RX:1550
Поддержка типа оптического волокна	1x SMF (одномодовое оптическое волокно) 9/125μm
LED индикация	Рабочий статус, активность порта RJ45, активность порта SC.
Питание, В	DC 5В / 0,7А (блок питания в комплекте)
Потребление, Вт	до 3,5Вт
Диапазон рабочих температур, °С	-20°С ~ +55°С
Диапазон влажности	0 ~ 95% (без конденсирования)
Вес, г	300
Размеры, мм	94×70×26
Размеры инд. упаковки, мм	94×70×26
Класс защиты, IPxx	IP20
Тип корпуса	Металлический кожух.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим параметрам, указанным в настоящем руководстве, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев с даты продажи. При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты выпуска. Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности изделия являются:

- умышленная порча;
- пожар, наводнение, стихийные бедствия;
- аварии в сети питания;
- неправильное подключение (ошибка в схеме соединения);
- механические повреждения.

Гарантийные обязательства действуют только при предъявлении настоящего паспорта.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

МП

МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО «СОУЭ «Тромбон»

Россия, г. Москва.

www.cctvonyx.ru